



Žiedlapinis šlifavimo diskas (Spezial ZA), lėkštelė iš stiklo pluošto kūginis, Ø 125 mm, Grūdėtumas: 40



Užsakymo data

Užsakymo numeris	565570 40
GTIN	9003171602401
Produktų klasė	53T

Aprašymas

Modelis:

Žiedlapinis diskas, labai našus ir ypatingai patvarus. **Specialus cirkonio korundas (ZA)** su vėsinančiu sluoksniu ant **medvilninio audinio**. Stiklo audinio diskas. **Visoms medžiagoms. Labai storas dangos sluoksnis.**

Žiedlapinis šlifavimo diskas su **cirkonio korundu (ZA)** ir aušinamąja danga ant **medvilninio audinio**. Stiklo audinio diskas. **Visoms medžiagoms. Labai storas dangos sluoksnis.**

maksimalus apskritiminis greitis: 80 m/s

Forma: nuožulnus

Kiaurymės Ø: 22,23 mm

Techninis aprašymas

Kiaurymės Ø	22,23 mm
Grūdėtumas	40
Forma	nuožulnus
Disko Ø	125 mm

Šlifavimo priemonių kodas	ZA
Produkto pavadinimo požymis	Ø 125 mm
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Produkto rūšis	Žiedlapinis šlifavimo diskas