



Žiedlapinis šlifavimo diskas (Spezial ZA), lėkštelė iš stiklo pluošto kūginis, Ø 125 mm, Grūdėtumas: 80



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 565570 80 |
| GTIN | 9003171602449 |
| Produktų klasė | 53T |

Aprašymas

Modelis:

Žiedlapinis diskas, labai našus ir ypatingai patvarus. **Specialus cirkonio korundas (ZA)** su vėsinančiu sluoksniu ant **medvilninio audinio**. Stiklo audinio diskas. **Visoms medžiagoms. Labai storas dangos sluoksnis.**

Žiedlapinis šlifavimo diskas su **cirkonio korundu (ZA)** ir aušinamąja danga ant **medvilninio audinio**. Stiklo audinio diskas. **Visoms medžiagoms. Labai storas dangos sluoksnis.**

maksimalus apskritiminis greitis: 80 m/s

Forma: nuožulnus

Kiaurymės Ø: 22,23 mm

Techninis aprašymas

| | |
|-------------|-----------|
| Kiaurymės Ø | 22,23 mm |
| Grūdėtumas | 80 |
| Forma | nuožulnus |
| Disko Ø | 125 mm |

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Šlifavimo priemonių kodas | ZA |
| Produkto pavadinimo požymis | Ø 125 mm |
| optimaliai parinkta medžiagai | Plienas |
| optimaliai parinkta medžiagai | Plienas |
| maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s |
| Produkto rūšis | Žiedlapinis šlifavimo diskas |