

## Sriegis praeinantysis žiedinis kalibras 6 g, Sriegis: M3



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	486010 M3
GTIN	2050001037107
Produktų klasė	48B

### Aprašymas

**Modelis:**

Pagaląsta pirmoji sriegio vija pašalina nešvarumus nuo detalės ir apsaugo nuo pirmalaikio pirmosios sriegio vijos išlūžimo. Modelis pagal DIN Nr. 2279 – 2299.

**Paskirtis:**

Skirta metriniam ISO sriegiams, dešininiam DIN 13.

**Standartas:**

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

**Pastaba:**

Srieginiai kalibrai sriegiams su nestandartiniu žingsniu, Whitworth, trapeciniams, apvaliems, UNC, UNF ir NPT bei kairiniams sriegiams pagal užsakymą.

### Techninis aprašymas

Sriegio žingsnis	0,5 mm
Tolerancijos klasė	6g
Sriegis	M3
Kalibravimas	L12

Tolerancijos laukas	g
Kalibro rūšis	Praeinantieji srieginiai kalibrai
Sriegio tipas	M
Norma	DIN 13
Kokybė	6
Produkto rūšis	Sriegių praeinantysis kalibrinis žiedas

### Paslaugos

KalibravimasSriegių kalibriniai žiedai Maksimalus Ø 3 mm	028600 3
DAkkS kalibravimasSriegių kalibrinis žiedas Maksimalus Ø 100 mm	028640 100