

Garant**Mažoji freza Z7 – pusiau glotniam apdirbimui, su kryžminiais dantimis, HM,
Tipas: D0605****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 546900 D0605 |
| GTIN | 4045197156792 |
| Produktų klasė | 51D |

Aprašymas**Modelis:**

GARANT frezos gaminamos tik moderniausiomis CNC staklėmis iš labai našių ir plastiškų kietlydinio rūšių, pjovimo briaunos labai patvarios. Kai galvutės skersmuo didesnis už koto, tada kotas plieninis, kitais atvejais visa freza iš kietlydinio.
HM mažosios frezos, koto Ø 3 mm. **Forma „Rutulys“** (KUD).

Paskirtis:

Tinka tiek rankiniam naudojimui, tiek pramoninėms robotizuotoms staklėms, beveik visoms medžiagoms. Užvartoms nuimti, briaunoms užapvalinti, tinkui nuvalyti, suvirinimo siūlėms bei paviršiams apdirbti.

Techninis aprašymas

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Bendras ilgis | 35 mm |
| Galvos Ø | 6 mm |
| Forma | D0605 |
| Forma | rutuliu |
| Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas | Z7 |
| Dantų forma | kryžminiai dantys |
| Dantų smulkumas | vidutinio stambumo dantys |
| Koto Ø | 3 mm |
| Galvutės ilgis | 5 mm |

| | |
|----------------|----------------|
| Serija | Dantų forma Z7 |
| Ašmenys | HM |
| Produkto rūšis | Freza |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <1400 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <55 HRC | tinka | | |
| Plienas <60 HRC | tinka | | |
| INOX | ribotai tinka | | |
| Ti | ribotai tinka | | |
| Ketus (G) | tinka | | |
| Uni | tinka | | |