

**3M Roloc™****Guminė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mm vidutinio standumo, Išorinis Ø:  
75mm**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris

554092 75

GTIN

2050001032874

Produktų klasė

53M

## Aprašymas

**Modelis:**

Šlifavimo diskų tvirtinimui **greitaja užveržimo sistema su išoriniu sriegiu (Roloc™, Combidisc®)**.

Guminė šlifavimo lėkštelė su integruotu **1/4 colio tvirtinimo sriegiu ir 6 mm kotu**. Montuojama ant M14 suklio su adapteriu Nr. 554081.

Roloc™ greitojo keitimo sistema leidžia saugiai pakeisti šlifavimo įrankį „vienu rankos mostu“ per trumpiausią laiką.

**Paskirtis:**

Racionalus mažų paviršių šlifavimas, net ir kintamų kontūrų. Sutrumpinus įrankių keitimui skiriamą laiką, sumažėja daugiapakopių darbo procesų savikaina.

**Pastaba:**

Tinkamus kampinius šlifuoklius rasite Nr. 079325.

## Techninis aprašymas

maksimalus sūkių skaičius

20000 min<sup>-1</sup>

Išorinis Ø

75 mm

Koto Ø	6 mm
tvirtinama iš įrankio pusės	Greitoji užveržimo sistema išoriniu sriegiu
Tvirtinimas iš prietaiso pusės	Koto Ø 6 mm
tinka greitojo keitimo sistemai	Roloc™
Produkto rūšis	Atraminė lėkštelė