

Garant**Šlifavimo ritinėlis M14 Audinys (A), Ø 125 mm×20 mm, Grūdėtumas: 80**

Užsakymo data

Užsakymo numeris

566350 80

GTIN

4045197345820

Produktų klasė

51M

Aprašymas

Modelis:

Plokštelės išdėstytos aplink įrankio ašį vėduoklės forma. **M14 tiesioginis laikiklis**. Ypač lankstus.

Šlifavimo audinys korundas (A).

Paskirtis:

Glotniai šlifuoti gaubtus paviršius.

Techninis aprašymas

Grūdėtumas

80

Šlifavimo priemonės

Korundas (A)

Šlifavimo priemonių kodas

A

Geležies, sieros ir chloro dalis

<0,1 %

Disko Ø

125 mm

Disko storis

20 mm

Produkto pavadinimo požymis	Ø 125 mm×20 mm
Sriegis	M14
optimaliai parinkta medžiagai	INOX
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Produkto rūšis	Žiedlapinis šlifavimo ratas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	ribotai tinka		
INOX	tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Dažai	ribotai tinka		
sausasis	tinka		