

Garant**Šlifavimo ritinėlis M14 Audinys (A), Ø 125 mm×20 mm, Grūdėtumas: 120****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	566350 120
GTIN	4045197345837
Produktų klasė	51M

Aprašymas**Modelis:**

Plokštelės išdėstytos aplink įrankio ašį vėduoklės forma. **M14 tiesioginis laikiklis**. Ypač lankstus.

Šlifavimo audinys korundas (A).

Paskirtis:

Glotniai šlifuoti gaubtus paviršius.

Techninis aprašymas

Grūdėtumas	120
Šlifavimo priemonės	Korundas (A)
Šlifavimo priemonių kodas	A
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
Disko Ø	125 mm
Disko storis	20 mm

Produkto pavadinimo požymis	Ø 125 mm×20 mm
Sriegis	M14
optimaliai parinkta medžiagai	INOX
optimaliai parinkta medžiagai	Plienas
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
Produkto rūšis	Žiedlapinis šlifavimo ratas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	ribotai tinka		
INOX	tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Dažai	ribotai tinka		
sausasis	tinka		