

3M Roloc™**Guminė šlifavimo lėkštelė, koto Ø 6 mm standi, išorinis Ø: 75mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	554089 75
GTIN	4046719810611
Produktų klasė	53M

Aprašymas

Modelis:

Šlifavimo diskų tvirtinimui **greitąja užveržimo sistema su išoriniu sriegiu (Roloc™, Combidisc®)**.

Guminė šlifavimo lėkštelė su integruotu **1/4 colio tvirtinimo sriegiu ir 6 mm kotu**. Montuojama ant M14 suklio su adapteriu Nr. 554081.

Roloc™ greitojo keitimo sistema leidžia saugiai pakeisti šlifavimo įrankį „vienu rankos mostu“ per trumpiausią laiką.

Paskirtis:

Racionalus mažų paviršių šlifavimas, net ir kintamų kontūrų. Sutrumpinus įrankių keitimui skiriamą laiką, sumažėja daugiapakopių darbo procesų savikaina.

Pastaba:

Tinkamus kampinius šlifuoklius rasite Nr. 079325.

Techninis aprašymas

maksimalus sūkių skaičius	20000 min ⁻¹
Išorinis Ø	75 mm
Koto Ø	6 mm

tvirtinama iš įrankio pusės	Greitoji užveržimo sistema išoriniu sriegiu
Tvirtinimas iš prietaiso pusės	Koto Ø 6 mm
tinka greitojo keitimo sistemai	Roloc™
Produkto rūšis	Atraminė lėkštelė