

3M Roloc™**Guminė lėkštelė su laikikliu M14 standi, Išorinis Ø: 75mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	554094 75
GTIN	50051144849982
Produktų klasė	53M

Aprašymas**Modelis:**

Šlifavimo diskų tvirtinimui **greitąja užveržimo sistema su išoriniu sriegiu (Roloc™, Combidisc®)**.

Guminė šlifavimo lėkštelė su **M14 tvirtinimo sriegiu**.

Roloc™ greitojo keitimo sistema leidžia saugiai pakeisti šlifavimo įrankį „viena rankos mostu“ per trumpiausią laiką.

Paskirtis:

Racionalus mažų paviršių šlifavimas, net ir kintamų kontūrų. Sutrumpinus įrankių keitimui skiriamą laiką, sumažėja daugiapakopių darbo procesų savikaina.

Pastaba:

Tinkamus kampinius šlifuoklius rasite Nr. 079325.

Techninis aprašymas

maksimalus sūkių skaičius	20000 min ⁻¹
Išorinis Ø	75 mm
Sriegis	M14
tvirtinama iš įrankio pusės	Greitoji užveržimo sistema išoriniu sriegiu
Tvirtinimas iš prietaiso pusės	Sriegis M14

tinka greitojo keitimo sistemai

Roloc™

Produkto rūšis

Atraminė lėkštelė