



Freza dantų forma INOX – rupiam apdirbimui, HM, Tipas: C0820



Užsakymo data

Užsakymo numeris	547200 C0820
GTIN	4007220952283
Produktų klasė	55F

Aprašymas

Modelis:

Patobulintos formos dantų geometrija užtikrina **didelį našumą** ir tuo pačiu metu **žemą radialinį mušimą bei gerą valdymą**. Gaunama puiki drožlė, geros kokybės paviršius, šiluminis poveikis medžiagai mažas (nepakinta spalva). Koto Ø 6 mm.

Paskirtis:

Optimaliai pritaikyta **austenitinio, nerūdijančiojo ir rūgštims atsparaus plieno**, minkštų titano lydinių ir spalvotųjų metalų apdirbimui.

Techninis aprašymas

Galvos Ø	8 mm
Forma	C0820
Bendras ilgis	60 mm
Dantų išdėstymo trumpas žymėjimas	INOX
Forma	suapvalinto cilindro formos (WRC)
Dantų smulkumas	stambiadantis
Koto Ø	6 mm
Galvutės ilgis	20 mm
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Freza

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
INOX	tinka		
Ti	ribotai tinka		
CuZn	ribotai tinka		