

Garant**Mažas šlifavimo akmenukas smulkiagrūdis, AR, Tipas: ZY0205****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 550400 ZY0205 |
| GTIN | 4045197239112 |
| Produktų klasė | 51E |

Aprašymas**Modelis:**

GARANT šlifavimo akmenukai (sertifikuoti pagal OSA ir patikrinti pagal EN 12 413) pagal kietumo laipsnį, rišiklį, grūdelių rūšį ir dydį yra specialiai pagaminti konkrečioms apdirbimo sąlygoms ir kuo platesnėms pritaikymo galimybėms. Žemas radialinis mušimas nesukelia vibravimo apdirbimo metu ir taip apsaugo žmogų, stakles ir detales. GARANT šlifavimo akmenukai tinka universaliam **briaunų ir paviršių šlifavimui** ir pasižymi labai dideliu nuimamos medžiagos kiekiu, patvarumu ir tolygia apdirbamos detalės paviršiaus kokybe. Keraminiai šlifavimo akmenukai iš **rožinio korundo (AR)**. Vidutinio kietumo modelis. Smulkūs grūdeliai. Koto Ø 3 mm, koto ilgis 30 mm.

Paskirtis:

Universalus **nelegiruoto ir mažai legiruoto plieno** bei **plieno liejinių** apdirbimas. Rekomenduojamas pjovimo greitis 30 – 50 m/s.

Techninis aprašymas

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Smulkumo laipsnis | smulkiadantis |
| Galvos Ø | 2 mm |
| Koto ilgis | 30 mm |
| Koto Ø | 3 mm |
| Galvutės ilgis | 5 mm |
| Šlifavimo priemonės | Korundas (A) |
| Šlifavimo priemonių kodas | A |
| Produkto pavadinimo požymis | AR |

Produkto rūšis

Šlifavimo akmenukas