

HOLEX**Šlifavimo ritinėlis (A), Grūd. dyd. 120, Galvos Ø × plotis: 3/30X5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	554300 3/30X5
GTIN	4045197679741
Produktų klasė	52E

Aprašymas**Modelis:**

Plokštelės išdėstytos apie įrankio ašį.

Šlifavimo plokštelės padengtos **korundu (A)**.

Paskirtis:

Geriausiai tinka tiksliajam šlifavimui ir poliravimui dideliu spinduliu, gaminant įrankius ir profilius, rezervuarus ir aparatus. Šlifavimo plokštelės prisitaiko prie detalės kontūrų.

Techninis aprašymas

rekomenduojamas sūkių skaičius	16000 min ⁻¹
Galvutės plotis	5 mm
maksimalus sūkių skaičius	18000 min ⁻¹
Grūdėtumas	120
Koto Ø	3 mm
Galvos Ø	30 mm
Šlifavimo priemonės	Korundo šlifavimo grūdėliai (A)
Šlifavimo priemonių kodas	A
Produkto pavadinimo požymis	Grūd. dyd. 120

Produkto rūšis

Šlifavimo ritinėlis

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	ribotai tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	ribotai tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
sausasis	tinka		