



## Freza dantų forma – PLAST, HM, Tipas: AZB0625



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	547320 AZB0625
GTIN	4007220900451
Produktų klasė	55F

### Aprašymas

#### Modelis:

Specialios formos dantys **sumažina pjovimo jėgas** ir **neleidžia pluoštui spurti**. Forma „Cilindras“ (ZYA).

Pjovimo briaunų geometrija tokia, kad medžiaga **kuo mažiau sluoksniuotųsi**, idealu ne tokioms kietoms CFK/GFK medžiagoms su pluošto dalimi < 40%.

Su viršūne kaip centravimo grąžto. Su viršūne kaip centravimo grąžto.

#### Paskirtis:

Plastiko (taip pat ir pluoštu sustiprinto) šoninių paviršių apdirbimui, kontūrų frezavimui ir užvartų nuėmimui.

Koto Ø: 6 mm

Dantų galiniame paviršiuje forma: Viršūnė kaip centravimo grąžto

Galvos Ø: 6 mm

Galvutės ilgis L<sub>1</sub>: 25 mm

Bendras ilgis: 65 mm

Koto Ø: 6 mm

### Techninis aprašymas

Dantų forma	PLAST
-------------	-------

Bendras ilgis	65 mm
Galvutės ilgis L <sub>1</sub>	25 mm
Forma	AZB0625
Dantų galiniame paviršiuje forma	Viršūnė kaip centravimo grąžto
Galvos Ø	6 mm
Koto Ø	6 mm
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Freza