

Garant**Šlifavimo akmenukas rupus, AR, Tipas: ZY1632****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	550600 ZY1632
GTIN	4045197239266
Produktų klasė	51E

Aprašymas**Modelis:**

GARANT šlifavimo akmenukai (sertifikuoti pagal OSA ir patikrinti pagal EN 12 413) pagal kietumo laipsnį, rišiklį, grūdelių rūšį ir dydį yra specialiai pagaminti konkrečioms apdirbimo sąlygoms ir kuo platesnėms pritaikymo galimybėms. Žemas radialinis mušimas nesukelia vibravimo apdirbimo metu ir taip apsaugo žmogų, stakles ir detales. GARANT šlifavimo akmenukai tinka universaliam **briaunų ir paviršių šlifavimui** ir pasižymi labai dideliu nuimamos medžiagos kiekiu, patvarumu ir tolygia apdirbamos detalės paviršiaus kokybe.

Keraminiai šlifavimo akmenukai iš **rožinio korundo (AR)**. Vidutinio kietumo modelis.

Stambūs grūdeliai. Koto ilgis 40 mm.

Paskirtis:

Universalus **nelegiruoto ir mažai legiruoto plieno** bei **plieno liejinių** apdirbimas.

Rekomenduojamas pjovimo greitis 30 – 50 m/s.

Techninis aprašymas

Galvos Ø	16 mm
Koto ilgis	40 mm
Smulkumo laipsnis	stambiadantis
Koto Ø	6 mm
Galvutės ilgis	32 mm
Šlifavimo priemonės	Korundas (A)
Šlifavimo priemonių kodas	A

Produkto pavadinimo požymis	AR
Produkto rūšis	Šlifavimo akmenukas