

HOLEX**Šlifavimo ritinėlis Neaust. medž. / drobė, vidutinis, Galvos Ø × plotis:
50X20mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	554920 50X20
GTIN	4045197241122
Produktų klasė	52E

Aprašymas**Modelis:**

Plokštelės išdėstytos apie įrankio ašį. Derinant su šlifavimo austiniu audiniu, neaustinės medžiagos **šlifavimo efektas sustiprinamas**. Koto Ø 6 mm.

Paskirtis:

Nešvarumams ir oksido sluoksniui nuo metalų nuvalyti, matinio Cr-Ni ir kitų aukštos kokybės plienų bei spalvotųjų metalų poliravimas.

Techninis aprašymas

rekomenduojamas sūkių skaičius	6000 min ⁻¹
maksimalus sūkių skaičius	11000 min ⁻¹
Galvutės plotis	20 mm
Koto Ø	6 mm
Galvos Ø	50 mm
Šlifavimo priemonių kodas	A
Grūdėtumo palyginimas	180/150

Smulkumo laipsnis	vidutinis
Produkto pavadinimo požymis	vidutinis
Produkto rūšis	Šlifavimo ritinėlis

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	ribotai tinka		
Plienas <67 HRC	ribotai tinka		
INOX	tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Dažai	ribotai tinka		
sausasis	tinka		