



Mažas šlifavimo akmenukas smulkiagrūdis, AD-AW, Tipas: ZY0205



Užsakymo data

Užsakymo numeris

551510 ZY0205

GTIN

4027497197828

Produktų klasė

56L

Aprašymas

Modelis:

LUKAS šlifavimo akmenukai (sertifikuoti pagal OSA ir patikrinti pagal EN 12 413) pagal kietumo laipsnį, rišiklį, grūdelių rūšį ir dydį yra specialiai pagaminti konkrečioms apdirbimo sąlygoms ir kuo platesnėms pritaikymo galimybėms. Žemas radialinis mušimas nesukelia vibravimo apdirbimo metu ir taip apsaugo žmogų, stakles ir detales. LUKAS šlifavimo akmenukai tinka universaliai **briaunų ir paviršių šlifavimui** ir pasižymi labai dideliu nuimamos medžiagos kiekiu, patvarumu ir tolygia apdirbamos detalės paviršiaus kokybe.

Maži šlifavimo akmenukai, **maišyti grūdeliai (AD-AW)** iš korundo, tamsiai raudono korundo ir balto vienkristalio korundo (LUKAS pavadinimas NDW), grūdelių dydis 100 (smulkūs). Keraminis rišiklis. Koto Ø 3 mm, koto ilgis 50 mm.

Paskirtis:

Labai tvirtos formos šlifavimo akmenukai labiausiai tinka **(grūdintų) įrankių ir Cr-Ni plienų** glotniajam šlifavimui ir briaunų apdirbimui gaminant įrankius ir profilius. Rekomenduojamas pjovimo greitis 10–30 m/s.

Techninis aprašymas

Galvos Ø

2 mm

Smulkumo laipsnis	smulkiadantis
Koto ilgis	50 mm
Koto Ø	3 mm
Galvutės ilgis	5 mm
Šlifavimo priemonių kodas	A
Produkto pavadinimo požymis	AD-AW
Produkto rūšis	Šlifavimo akmenukas