

HOLEX**Šlifavimo ritinėlis Neaust. medž. / drobė, rupus, Galvos Ø × plotis: 50X20mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 554910 50X20 |
| GTIN | 4045197241085 |
| Produktų klasė | 52E |

Aprašymas**Modelis:**

Plokštelės išdėstytos apie įrankio ašį. Derinant su šlifavimo austiniu audiniu, neaustinės medžiagos **šlifavimo efektas sustiprinamas**. Koto Ø 6 mm.

Paskirtis:

Nešvarumams ir oksido sluoksniui nuo metalų nuvalyti, matinio Cr-Ni ir kitų aukštos kokybės plienų bei spalvotųjų metalų poliravimas.

Techninis aprašymas

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Galvutės plotis | 20 mm |
| rekomenduojamas sūkių skaičius | 6000 min ⁻¹ |
| maksimalus sūkių skaičius | 11000 min ⁻¹ |
| Koto Ø | 6 mm |
| Galvos Ø | 50 mm |
| Šlifavimo priemonių kodas | A |
| Grūdėtumo palyginimas | 100/80 |
| Smulkumo laipsnis | rupus |

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Produkto pavadinimo požymis | rupus |
| Produkto rūšis | Šlifavimo ritinėlis |

Vartotojo duomenys

| | Paskirtis | V _c | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Alu Mg | tinka | | |
| Plienas <900 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <1400 N/mm ² | tinka | | |
| Plienas <55 HRC | tinka | | |
| Plienas <60 HRC | ribotai tinka | | |
| Plienas <67 HRC | ribotai tinka | | |
| INOX | tinka | | |
| Ti | ribotai tinka | | |
| Ketus (G) | tinka | | |
| CuZn | tinka | | |
| Plastikas, GFK | tinka | | |
| Mediena | tinka | | |
| Dažai | ribotai tinka | | |
| sausasis | tinka | | |