

HOLEX**Šlifavimo ritinėlis Neaust. medž. / drobė, rupus, Galvos Ø × plotis: 60X30mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	554910 60X30
GTIN	4045197241092
Produktų klasė	52E

Aprašymas**Modelis:**

Plokštelės išdėstytos apie įrankio ašį. Derinant su šlifavimo austiniu audiniu, neaustinės medžiagos **šlifavimo efektas sustiprinamas**. Koto Ø 6 mm.

Paskirtis:

Nešvarumams ir oksido sluoksniui nuo metalų nuvalyti, matinio Cr-Ni ir kitų aukštos kokybės plienų bei spalvotųjų metalų poliravimas.

Techninis aprašymas

maksimalus sūkių skaičius	9000 min ⁻¹
Galvutės plotis	30 mm
rekomenduojamas sūkių skaičius	5000 min ⁻¹
Koto Ø	6 mm
Galvos Ø	60 mm
Šlifavimo priemonių kodas	A
Grūdėtumo palyginimas	100/80
Smulkumo laipsnis	rupus

Produkto pavadinimo požymis	rupus
Produkto rūšis	Šlifavimo ritinėlis

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	ribotai tinka		
Plienas <67 HRC	ribotai tinka		
INOX	tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Dažai	ribotai tinka		
sausasis	tinka		