

**Garant****Šlifavimo akmenukas rupus, AN, Tipas: ZY1632****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	551600 ZY1632
GTIN	4045197239693
Produktų klasė	51E

**Aprašymas****Modelis:**

**GARANT šlifavimo akmenukai** (sertifikuoti pagal OSA ir patikrinti pagal EN 12 413) pagal kietumo laipsnį, rišiklį, grūdelių rūšį ir dydį yra specialiai pagaminti konkrečioms apdirbimo sąlygoms ir kuo platesnėms pritaikymo galimybėms. Žemas radialinis mušimas nesukelia vibravimo apdirbimo metu ir taip apsaugo žmogų, stakles ir detales. GARANT šlifavimo akmenukai tinka universaliam **briaunų ir paviršių šlifavimui** ir pasižymi labai dideliu nuimamos medžiagos kiekiu, patvarumu ir tolygia apdirbamos detalės paviršiaus kokybe.

Šlifavimo akmenukas su **korundu (AN)** stambiais grūdeliais, surištais sintetine derva. Koto ilgis 40 mm.

**Paskirtis:**

**Legiruotojo ir nerūdijančiojo plieno** bei **plieno liejinių** apdirbimui. Rekomenduojamas pjovimo greitis 40 – 50 m/s.

**Techninis aprašymas**

Koto ilgis	40 mm
Smulkumo laipsnis	stambiadantis

Galvos Ø	16 mm
Koto Ø	6 mm
Galvutės ilgis	32 mm
Šlifavimo priemonės	Korundas (A)
Šlifavimo priemonių kodas	A
Produkto pavadinimo požymis	AN
Produkto rūšis	Šlifavimo akmenukas