

Garant**Šlifavimo akmenukas rupus, AR, Tipas: KE1645****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	551200 KE1645
GTIN	4045197239525
Produktų klasė	51E

Aprašymas**Modelis:**

GARANT šlifavimo akmenukai (sertifikuoti pagal OSA ir patikrinti pagal EN 12 413) pagal kietumo laipsnį, rišiklį, grūdelių rūšį ir dydį yra specialiai pagaminti konkrečioms apdirbimo sąlygoms ir kuo platesnėms pritaikymo galimybėms. Žemas radialinis mušimas nesukelia vibravimo apdirbimo metu ir taip apsaugo žmogų, stakles ir detales. GARANT šlifavimo akmenukai tinka universaliam **briaunų ir paviršių šlifavimui** ir pasižymi labai dideliu nuimamos medžiagos kiekiu, patvarumu ir tolygia apdirbamos detalės paviršiaus kokybe. Keraminiai šlifavimo grūdeliai iš **rožinio korundo (AR)**. Vidutinio kietumo modelis. Stambūs grūdeliai. Koto ilgis 40 mm.

Paskirtis:

Universalus **nelegiruoto ir mažai legiruoto plieno** bei **plieno liejinių** apdirbimas. Rekomenduojamas pjovimo greitis 30 – 50 m/s.

Techninis aprašymas

Galvos Ø	16 mm
Smulkumo laipsnis	stambiadantis
Koto ilgis	40 mm
Koto Ø	6 mm
Galvutės ilgis	45 mm
Šlifavimo priemonės	Korundas (A)
Šlifavimo priemonių kodas	A

Produkto pavadinimo požymis	AR
Produkto rūšis	Šlifavimo akmenukas