

Garant**Šlifavimo akmenukas rupus, AW-AN, Tipas: ZY2025****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

551700 ZY2025

GTIN

4045197239754

Produktų klasė

51E

Aprašymas**Modelis:**

GARANT šlifavimo akmenukai (sertifikuoti pagal OSA ir patikrinti pagal EN 12 413) pagal kietumo laipsnį, rišiklį, grūdelių rūšį ir dydį yra specialiai pagaminti konkrečioms apdirbimo sąlygoms ir kuo platesnėms pritaikymo galimybėms. Žemas radialinis mušimas nesukelia vibravimo apdirbimo metu ir taip apsaugo žmogų, stakles ir detales. GARANT šlifavimo akmenukai tinka universaliam **briaunų ir paviršių šlifavimui** ir pasižymi labai dideliu nuimamos medžiagos kiekiu, patvarumu ir tolygia apdirbamos detalės paviršiaus kokybe.

Ypatingai aukštos kokybės šlifavimo akmenukas, **maišytas korundas**, grūdelių dydis 30 (rupūs) ir keraminis rišiklis. Koto Ø 6 mm, koto ilgis 40 mm.

Paskirtis:

Rupiajam **ketaus** ir **nerūdijančiojo plieno** apdirbimui. Rekomenduojamas pjovimo greitis 40 – 50 m/s.

Techninis aprašymas

Galvos Ø

20 mm

Koto ilgis

40 mm

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Smulkumo laipsnis | stambiadantis |
| Koto Ø | 6 mm |
| Galvutės ilgis | 25 mm |
| Šlifavimo priemonės | Korundas (A) |
| Šlifavimo priemonių kodas | A |
| Produkto pavadinimo požymis | AW-AN |
| Produkto rūšis | Šlifavimo akmenukas |