

**Garant****Šlifavimo akmenukas rupus, AN, Tipas: ZY5025****Užsakymo data**

Užsakymo numeris

551600 ZY5025

GTIN

4045197239730

Produktų klasė

51E

**Aprašymas****Modelis:**

**GARANT šlifavimo akmenukai** (sertifikuoti pagal OSA ir patikrinti pagal EN 12 413) pagal kietumo laipsnį, rišiklį, grūdelių rūšį ir dydį yra specialiai pagaminti konkrečioms apdirbimo sąlygoms ir kuo platesnėms pritaikymo galimybėms. Žemas radialinis mušimas nesukelia vibravimo apdirbimo metu ir taip apsaugo žmogų, stakles ir detales. GARANT šlifavimo akmenukai tinka universaliam **briaunų ir paviršių šlifavimui** ir pasižymi labai dideliu nuimamos medžiagos kiekiu, patvarumu ir tolygia apdirbamos detalės paviršiaus kokybe.

Šlifavimo akmenukas su **korundu (AN)** stambiais grūdeliais, surištais sintetine derva. Koto ilgis 40 mm. Koto Ø 8 mm.

**Paskirtis:**

**Legiruotojo ir nerūdijančiojo plieno** bei **plieno liejinių** apdirbimui. Rekomenduojamas pjovimo greitis 40 – 50 m/s.

**Techninis aprašymas**

Galvos Ø

50 mm

Smulkumo laipsnis

stambiadantis

Koto ilgis	40 mm
Koto Ø	8 mm
Galvutės ilgis	25 mm
Šlifavimo priemonės	Korundas (A)
Šlifavimo priemonių kodas	A
Produkto pavadinimo požymis	AN
Produkto rūšis	Šlifavimo akmenukas