

## Srieginis kalibras ribinis kamštinis kalibras, Sriegis: G3/4in



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	486140 G3/4
GTIN	2050001035875
Produktų klasė	48B

### Aprašymas

**Modelis:**

Kontroliniai matmenys pagal DIN EN ISO 228-2. Srieginiai kalibriniai žiedai, tolerancijos klasė A. Nepraeinantieji kalibrai pažymėti raudonai.

**Standartas:**

**DIN EN ISO 228**

**Pastaba:**

Kitų skersmenų srieginiai kalibrai pagal papildomą užsakymą.

### Techninis aprašymas

Vijų skaičius colyje	14
Tolerancijos klasė	A
Sriegio Ø	26,44 mm
Sriegis	G3/4
Norma	DIN 228
Sriegio tipas	G
Tolerancijos laukas	A
Kalibro rūšis	Nepraeinantysis srieginis kalibras
Kalibro rūšis	Praeinantieji srieginiai kalibrai
Kalibravimas	L10
Produkto rūšis	Sriegių kalibrinis kamštis

**Paslaugos**

KalibravimasSriegių kalibrinis kamštis Maksimalus Ø 60 mm

028550 60

DAkKS kalibravimasSriegių kalibrinis kamštis Maksimalus Ø 90 mm

028590 90