

Garant**Marmuravimo galvutė, Galvos Ø: 40mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	552000 40
GTIN	4045197239990
Produktų klasė	51E

Aprašymas**Modelis:**

Silicio karbidas (SiC) 46 grūdelių dydžio, **minkštai elastinis, surištas plastiku (PU)** ir užklijuotas ant atraminės lėkštelės su 6 mm plieniniu kotu.

Paskirtis:

Plieno, nerūdijančio plieno, spalvotųjų metalų marmuravimui ir dekoratyviniam šlifavimui.

Techninis aprašymas

maksimalus sūkių skaičius	7500 min ⁻¹
Koto ilgis	40 mm
Koto Ø	6 mm
Galvos Ø	40 mm
Galvutės ilgis	30 mm
Šlifavimo priemonės	Silicio karbidas (SiC)
Šlifavimo priemonių kodas	SiC

Produkto rūšis

Poliravimo ritinėlis

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
Kietlydininis (HM)	ribotai tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	ribotai tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		
sausasis	tinka		