

**HOLEX****Šlifavimo ritinėlis Neaust. medž. / drobė, glotnus, Galvos Ø × plotis:  
80X50mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	554930 80X50
GTIN	4045197241160
Produktų klasė	52E

**Aprašymas****Modelis:**

Plokštelės išdėstytos apie įrankio ašį. Derinant su šlifavimo austiniu audiniu, neaustinės medžiagos **šlifavimo efektas sustiprinamas**. Koto Ø 6 mm.

**Paskirtis:**

Nešvarumams ir oksido sluoksniui nuo metalų nuvalyti, matinio Cr-Ni ir kitų aukštos kokybės plienų bei spalvotųjų metalų poliravimas.

**Techninis aprašymas**

Galvutės plotis	50 mm
maksimalus sūkių skaičius	7000 min <sup>-1</sup>
rekomenduojamas sūkių skaičius	4000 min <sup>-1</sup>
Koto Ø	6 mm
Galvos Ø	80 mm
Šlifavimo priemonių kodas	A
Grūdėtumo palyginimas	280/240

Smulkumo laipsnis	glotnus
Produkto pavadinimo požymis	glotnus
Produkto rūšis	Šlifavimo ritinėlis

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	ribotai tinka		
Plienas <67 HRC	ribotai tinka		
INOX	tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Dažai	ribotai tinka		
sausasis	tinka		