



Šlifavimo akmenukas, kietumas J smulkiagrūdis, AW-CER, Tipas: ZY0613



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 551791 ZY0613 |
| GTIN | 4007220802182 |
| Produktų klasė | 55E |

Aprašymas

Modelis:

smulkus, grūdelių dydis 80.

PFERD šlifavimo akmenukai (sertifikuotos pagal OSA ir patikrintos pagal EN 12 413) pagal rišklio kietumo laipsnį, grūdelių rūšį ir dydį yra specialiai pagamintos konkrečioms apdirbimo sąlygoms ir kuo platesnėms pritaikymo galimybėms. Žemas radialinis mušimas nesukelia vibravimo apdirbimo metu ir taip apsaugo žmogų, stakles ir detales. PFERD šlifavimo galvutės tinka universaliai **briaunų ir paviršių šlifavimui** ir pasižymi labai dideliu nuimamos medžiagos kiekiu, patvarumu ir tolygia apdirbamos detalės paviršiaus kokybe.

Šlifavimo akmenukas su **maišytais grūdeliais (AW-CER), kietis J**. Minkštai surištas **balto korundo** ir **keraminio, mikrokristalinio sukepto korundo** mišinys, efektyviai pasigalandantis ir taip užtikrinantis nuolat didelį nuimamos medžiagos kiekį šaltai šlifuojant (gamintojo Pferd pavadinimas AWCO).

Paskirtis:

Apdirbti sunkiai apdirbamus super lydinius, pvz.: **titano, nikelio** ir **kobalto lydinius** bei **grūdintą plieną**.

Rekomenduojamas pjovimo greitis 30–50 m/s.

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Grūdėtumas | 80 |
| Galvos Ø | 6 mm |
| Smulkumo laipsnis | smulkiadantis |
| Koto Ø | 3 mm |
| Galvutės ilgis | 13 mm |
| Šlifavimo priemonės | Keraminiai grūduliai (CER) |

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Šlifavimo priemonių kodas | Keramika |
| Produkto pavadinimo požymis | AW-CER |
| Produkto rūšis | Šlifavimo akmenukas |