

HOLEX**Šlifavimo ritinėlis Neaustinė šlifavimo medžiaga (A), glotnus, Galvos Ø × plotis: 40X20mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	554970 40X20
GTIN	4045197241252
Produktų klasė	52E

Aprašymas**Modelis:**

Plokštelės iš šlifavimo audinio aplink šlifavimo būgno ašį išdėstytos kaip vėduoklė. Koto Ø 6 mm. Neaustinė medžiaga su korundu (A). Gaunamas **tolygus, matinis užbaigimas**.

Paskirtis:

Nešvarumams ir oksido sluoksniui nuo metalų nuvalyti, matinio Cr-Ni ir kitų aukštos kokybės plienų bei spalvotųjų metalų poliravimas.

Techninis aprašymas

Galvutės plotis	20 mm
rekomenduojamas sūkių skaičius	7500 min ⁻¹
maksimalus sūkių skaičius	14000 min ⁻¹
Koto Ø	6 mm
Galvos Ø	40 mm
Šlifavimo priemonių kodas	A
Grūdėtumo palyginimas	280

Smulkumo laipsnis	glotnus
Produkto pavadinimo požymis	glotnus
Produkto rūšis	Šlifavimo ritinėlis

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	ribotai tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	ribotai tinka		
Plienas <67 HRC	ribotai tinka		
INOX	tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Dažai	ribotai tinka		
sausasis	tinka		