

## Srieginis kalibras ribinis kamštinis kalibras, Sriegis: G1/8in



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	486140 G1/8
GTIN	2050001035837
Produktų klasė	48B

### Aprašymas

**Modelis:**

Kontroliniai matmenys pagal DIN EN ISO 228-2. Srieginiai kalibriniai žiedai, tolerancijos klasė A. Nepraeinantieji kalibrai pažymėti raudonai.

**Standartas:**

**DIN EN ISO 228**

**Pastaba:**

Kitų skersmenų srieginiai kalibrai pagal papildomą užsakymą.

### Techninis aprašymas

Sriegio Ø	9,73 mm
Tolerancijos klasė	A
Vijų skaičius colyje	28
Sriegis	G1/8
Sriegio tipas	G
Norma	DIN 228
Tolerancijos laukas	A
Kalibro rūšis	Nepraeinantysis srieginis kalibras
Kalibro rūšis	Praeinantieji srieginiai kalibrai
Kalibravimas	L10
Produkto rūšis	Sriegių kalibrinis kamštis

**Paslaugos**KalibravimasSriegių kalibrinis kamštis Maksimalus  $\varnothing$  20 mm

028550 20

DAkKS kalibravimasSriegių kalibrinis kamštis Maksimalus  $\varnothing$  90 mm

028590 90