

## Srieginis kalibras ribinis kamštinis kalibras, Sriegis: G1/4in



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	486140 G1/4
GTIN	2050001035844
Produktų klasė	48B

### Aprašymas

**Modelis:**

Kontroliniai matmenys pagal DIN EN ISO 228-2. Srieginiai kalibriniai žiedai, tolerancijos klasė A. Nepraeinantieji kalibrai pažymėti raudonai.

**Standartas:****DIN EN ISO 228****Pastaba:**

Kitų skersmenų srieginiai kalibrai pagal papildomą užsakymą.

### Techninis aprašymas

Tolerancijos klasė	A
Sriegio Ø	13,16 mm
Sriegis	G1/4
Vijų skaičius colyje	19
Norma	DIN 228
Sriegio tipas	G
Tolerancijos laukas	A
Kalibro rūšis	Nepraeinantysis srieginis kalibras
Kalibro rūšis	Praeinantieji srieginiai kalibrai
Kalibravimas	L10
Produkto rūšis	Sriegių kalibrinis kamštis

**Paslaugos**

KalibravimasSriegių kalibrinis kamštis Maksimalus Ø 20 mm	028550 20
DAkKS kalibravimasSriegių kalibrinis kamštis Maksimalus Ø 90 mm	028590 90