



## Kibi šlifavimo lėkštelė su Sriegis M14, Išorinis Ø: 115mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	566960 115
GTIN	2050001029515
Produktų klasė	52M

### Aprašymas

**Modelis:**

Kibi pusė su dvigubų T kablių sistema tvirtai laiko neaustinės medžiagos kibius šlifavimo diskus.

**Tinka:**

Kibiems diskams **be centravimo kiaurymės**.

**Dėmesio:**

Maksimalus apskritiminis greitis ant kampinių šlifuoklių **su kibiais šlifavimo diskais** 40 m/s.

### Techninis aprašymas

maksimalus sūkių skaičius	12000 min <sup>-1</sup>
maksimalus apskritiminis greitis	40 m/s
Išorinis Ø	115 mm
Produkto rūšis	Atraminė lėkštelė