

3M**Pluoštinio disko atraminė lėkštelė lanksti / lygi, Išorinis Ø: 115mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	566692 115
GTIN	4046719523801
Produktų klasė	53M

Aprašymas**Modelis:**

Pluoštinių diskų atraminės lėkštelės, labai atsparios karščiui. Specialus dizainas, leidžiantis išnaudoti pluoštinių diskų našumą.

Elastinė specialaus plastiko lėkštelė **lankščiam kontūrų šlifavimui**. Idealu, kai grūdelių dydis 60 ir smulkesni.

Papildomai su 5/8 colio tvirtinimo veržle.

Techninis aprašymas

maksimalus sūkių skaičius	13300 min ⁻¹
maksimalus apskritiminis greitis	80 m/s
tinka diskų Ø	115 mm
išorinis Ø	115 mm
su tvirtinimo veržle	taip
Produkto rūšis	Atraminė lėkštelė