

uvex

Apsauginiai suvirintojų vientiso stiklo akiniai Komfort uvex i-vo, Apsaugos laipsnis: 5



Užsakymo data

Užsakymo numeris	096546 5
GTIN	4031101510798
Produktų klasė	04U

Aprašymas

Modelis:

Stilingi **suvirintojų apsauginiai akiniai, nepriekaištingą spalvų ryškumą** užtikrina pilki stiklai. **Minkšti komponentai** prie nosies, kaktos ir ausų – akiniai niekur nespaudžia. Reguliuojamas **paminkštintų rėmelių** ilgis ir posvyris. Stiklų su uvex infradur plus danga **vidus nerasoja ir išorė nesibraižo**. Sumažinama galimybė suvirinimo kibirkštims įdegti stikle. Naujos technologijos filtrai **saugo nuo infraraudonųjų ir ultravioletinių spindulių** (akinimo).

Standartas:

EN 166; EN 169

Rėmelio savybės: reguliuojamas rėmelių posvyrio kampas

stiklų danga: nesubraižomi

stiklų danga: nerasoja

UV apsauga: UV400

Stiklų medžiaga: Polikarbonatas

Stiklo žymėjimas: 5 W 1 FTKN

Techninis aprašymas

Stiklų medžiaga	Polikarbonatas
IR filtro apsaugos laipsnis	5
UV apsauga	UV400
stiklų danga	nesubraižomi

stiklų danga	nerasoja
Stiklo žymėjimas	5 W 1 FTKN
Serija	i-vo
Rėmelio žymėjimas	W 166 FT CE
Rėmelio savybės	rėmelių pagalvėlės
Rėmelio savybės	rėmelių ilgis reguliuojamas
Rėmelio savybės	reguliuojamas rėmelių posvyrio kampas
Produkto rūšis	Suvirintojo apsauginiai akiniai