

Smulkus sriegis nepraeinantysis žiedinis kalibras 6 g, M x žingsnis: 40X1,5**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	486210 40X1,5
GTIN	2050001039071
Produktų klasė	48B

Aprašymas**Modelis:**

Pagaląsta pirmoji sriegio vija (žingsnis nuo 1 mm) pašalina nešvarumus nuo detalės ir apsaugo nuo pirmalaikio pirmosios sriegio vijos išlūžimo.

Modelis pagal **DIN Nr. 2279 – 2299**.

Paskirtis:

Skirta metriniams ISO sriegiams, dešininiais DIN 13.

Standartas:

Toleranzen und Abmaße nach **DIN ISO 1502**.

Pastaba:

Srieginiai kalibrai smulkiems sriegiams su nestandartiniu žingsniu, Whitworth, trapeciniams, apvaliems, UNC, UNF ir NPT bei kairiniams sriegiams pagal užsakymą.

Techninis aprašymas

Sriegis	M40
Tolerancijos klasė	6g
Sriegio žingsnis	1,5 mm
Kalibravimas	L12

Kalibro rūšis	Nepraeinantysis srieginis kalibras
Tolerancijos laukas	g
Sriegio tipas	MS
Norma	DIN 13
Kokybė	6
Produkto rūšis	Sriegių nepraeinantysis kalibrinis žiedas

Paslaugos

DAkS kalibravimasSriegių kalibrinis žiedas Maksimalus Ø 100 mm	028640 100
KalibravimasSriegių kalibriniai žiedai Maksimalus Ø 60 mm	028600 60