

Garant**CNMG 120408, Rūšis: HB7035-1**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	250158 HB7035-1
GTIN	4045197873873
Produktų klasė	21G

Techninis aprašymas

Pastūma f	0,2 - 0,5 mm/aps,
Pagrindinis naudojimas	P
Drožialaužis	SM
Kietlydinys	HB7035-1
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 8 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	100 - 320 m/min
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Kampo spindulys	0,8 mm
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Pusiau glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	CNMG 120408

Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui