

**Garant****RC.X 1003, Rūšis: HB7035-1**

### Užsakymo data

Užsakymo numeris	260640 HB7035-1
GTIN	4045197874382
Produktų klasė	21G

### Aprašymas

RC.X 1003 HB7035-1 Drožlialaužis: SM

Tolerancija: M

Pjūvio gylis  $a_p$ : 0,5 - 2 mmPastūma  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/aps,Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 100 - 320 m/min

### Techninis aprašymas

Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	100 - 320 m/min
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Drožlialaužis	SM
Pagrindinis naudojimas	P
Pastūma $f$	0,1 - 0,3 mm/aps,
Kietlydinys	HB7035-1
Pjūvio gylis $a_p$	0,5 - 2 mm

Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	RCMX 1003
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekimui