

**Garant****TNMG 160404, Rūšis: HB7035-1****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251432 HB7035-1
GTIN	4045197874733
Produktų klasė	21G

**Techninis aprašymas**

Kietlydinys	HB7035-1
Pagrindinis naudojimas	P
Pjūvio gylis $a_p$	0,3 - 2 mm
Kampo spindulys	0,4 mm
Pastūma f	0,1 - 0,4 mm/aps,
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	120 - 350 m/min
Drožlialaužis	SS
Pjovimo sąlygos	dažnai pertraukiamas
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	Glotnasis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	TNMG 160404
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	6

Produkto rūšis

---

keičiamosios plokštelės tekinimui