

3M Scotch-Brite™

**Šlifavimo lapeliai iš neaustinės medžiagos, 25 vnt. rinkinys Durable Flex, 114×228 mm, Neaustinio audinio struktūra: 280****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	556145 280
GTIN	8410001134413
Produktų klasė	53M

**Aprašymas****Modelis:**

Sintetinė nailoninė neaustinė medžiaga su šlifavimo grūdeliais sintetinės smalos pagrindu.

**Lanksti** naši neaustinė medžiaga, **ypač storas grūdelių sluoksnis**, prasiskverbęs giliai į pluoštinę medžiagą. Naujoviška neaustinės medžiagos sandara užtikrina **didesnį nuimamos medžiagos kiekį**, ilgesnę darbo trukmę, neužsiteršia ir **dar tolygiau šlifuoja. Išskirtinis lankstumas** palengvina darbą sunkiai pasiekiamose vietose.

**Privalumai:**

- **Prisitaiko prie ruošinio formos.**
- **Atvira struktūra mažina užsinešimą ir šilumos išsiskyrimą.**
- **Tolygus, atgaminamas užbaigimas.**
- **Sausam ir drėgnam apdirbimui.**
- **Be koroziją sukeliančių sudėtinių dalių.**

**Paskirtis:**

Rankiniam valymui ir užbaigimui, idealus pakaitalas vilnioniams poliravimo lapeliams. **Vidutinis / pusiau glotnus:** universalus rūdžių apnašų, nedidelių nešvarumų, dažų defektų pašalinimas; grubiai šlifuotų arba šepečiais nuvalytų paviršių šlifavimas, riebalų pašalinimas ir valymas prieš lakuojant.

**Tiekimo sudėtis:**

Rinkinys su 25 rankinio šlifavimo lapeliais.

**Techninis aprašymas**

Neaustinio audinio struktūra	280
Spalva	raudona
Grūdėtumo palyginimas	280 - 360
Smulkumo laipsnis	vidutinio smulkumo
3M pavadinimas	DF
Modelis	A Very Fine
Geležies, sieros ir chloro dalis	<0,1 %
Plotis	114 mm
Ilgis	228 mm
Produkto pavadinimo požymis	114×228 mm
Produkto rūšis	Šlifavimo lapeliai iš neaustinės medžiagos

## Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	tinka		
INOX	tinka		
Ti	tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Akmuo	ribotai tinka		
Dažai	tinka		

Uni	tinka
drėgnas, maks.	ribotai tinka
sausasis	tinka

---

**Priedai**

Įtvaras	556030
Lapelių laikiklis	556020