



Korpusiniai veržtuvai, Suspaudimo ribos a: 600mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris

860291 600

GTIN

4008158040134

Produktų klasė

83K

Aprašymas

Modelis:

Kreipiančioji iš kalibruoto poliruoto plieno, cinkuota galvaniniu būdu. Slystamoji apkaba su dviguba apsauga nuo slydimo. Lengvos eigos plieninis sraigtas su trapeciniu sriegiu, juodintas. Metalu sustiprintas plastikinis korpusas. Užspaudimo jėga iki **8000 N**.

- **Didelės užspaudžiamosios plokštumos su nuimamomis apsauginėmis plokštelėmis**
- **Detalę saugančios atramos, nuimamos**
- **Apsukus apatinę dalį, veržtuvai tampa plėstuvais**
- **2 komponentų rankena su vidiniu šešiabriauniu (SW6) patogiam užveržimo jėgos pritaikymui**

Paskirtis:

Veržtuvai užspaudžia aplink kreipiančiąją, taigi ir už kreipiančiosios ir iš jos šonų. Taip galima užspausti tokiose padėtyse, kurios nepasiekiamos tradiciniais veržtuvais. Norint naudoti kaip skėtiklį **galima permontuoti nenaudojant jokių įrankių.**

Pastaba:

Naujas produktas vietoje Nr. 860290.

Techninis aprašymas

Svoris	2,76 kg
Plėtimo ribos e	255 - 730 mm
Kreipiančiosios skerspjuvis	29×9 mm
Suspaudimo ribos a	600 mm
Iškyša b	95 mm
maksimali užspaudimo jėga	8000 N
Produkto rūšis	Veržtuvas