

**Garant****APET 133512 ER, HB7930, Tipas: TI****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	215370 TI
GTIN	4045197875372
Produktų klasė	21A

**Aprašymas****Pastaba:**

Rekomenduojamos vertės, skirtos  $a_e = 0,25 \times D$  /  $a_p = 4$  mm,  $a_{p\max} = 6$  mm.

Kampo spindulys: 1,2 mm

Pastūma  $f_z$  per dantį: 0,13 mm

**Techninis aprašymas**

Tipas	TI
Pastūma $f_z$ per dantį	0,13 mm
Kampo spindulys	1,2 mm
Serija	Softcut®
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	APET 133512 ER
Kietlydinys	HB7930
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Keičiamoji plokštelė frezavimui

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	tinka	40 m/min	S
drėgnas, maks.	ribotai tinka		
sausasis	tinka		