



## Tikslių sriegimo įrankių rinkinys metalinėje dėžutėje, metriniams smulkiems sriegiams: M6-20



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	145805 M6-20
GTIN	4045197876546
Produktų klasė	11K

### Aprašas

#### Aprašymas:

**Tvirta metalinė dėžė** su rankena nešimui ir 2 užraktais. Kiekvienas įrankis yra užfiksuotas numatytoje vietoje, todėl saugiai transportuojamas ir lengvai paimamas. Išsami informacija apie įrankius pateikta sąrašė.

#### Turinys:

po 1 rinkinį rankinių sriegiklių Nr. 130470: dyd. 6×0,75; 8×0,75; 10×1; 12×1; 12×1,5; 14×1,25; 14×1,5; 16×1,5; 18×1,5; 20×1,5

po 1 sriegpjovę Nr. 141050: dyd. 6×0,75; 8×0,75; 10×1; 12×1; 12×1,5; 14×1,25; 14×1,5; 16×1,5; 18×1,5; 20×1,5

po 1 reguliuojamą sriegtuvą Nr. 148400: dyd. 1; 3

po 1 sriegpjovės laikiklį Nr. 149300: dyd. 20×7; 25×9; 30×11; 38×10; 45×14

Sriegio tipas: MF

Profilio kampas: 60 laipsniai

### Techninis aprašymas

metriniam smulkiam sriegiui	M6–M20
Sriegio tipas	MF

Profilio kampas

60 laipsniai