

**Garant****eco įrankių laikiklis radialinis, PSC 63, Laikiklio kvadratui: 25mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	318856 25
GTIN	4045197893321
Produktų klasė	31G

**Aprašymas****Modelis:**

Su reguliuojamu aušinimo purkštuku su vidiniu sriegiu.

**GARANT** - optimalų patvarumą, geresnės kokybės paviršių, saugesnį darbą ir didesnį produktyvumą užtikrina GARANT eco.

**Paskirtis:**

Naudojimui tekimo ir frezavimo staklėse.

Tekimo peilių su keturbriauniais ISO kotais tvirtinimui.

**Pastaba:**

PSC tvirtinimo kaiščiai pagal paklausimą. Su perforuota atramine plokšte. Todėl tinka tekimo laikikliams su kotu 20 ir 25 mm.

**Techninis aprašymas**

Išorinis Ø D	102 mm
P	40 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	71 mm
laikiklio kvadratui	25 mm
Laikiklis	PSC 63
Laikiklio norma	ISO 26623-2

Vidinis aušinimas

taip

Produkto rūšis

Sriegiklio laikiklis