

**Garant****Eco įrankių laikiklis įstrižas 45°, kairinis, PSC 63, Laikiklio kvadratui: 25mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	318859 25
GTIN	4045197893345
Produktų klasė	31G

**Aprašymas****Modelis:**

Su reguliuojamu aušinimo purkštuku su vidiniu sriegiu.

**GARANT** - optimalų patvarumą, geresnės kokybės paviršių, saugesnį darbą ir didesnę produktyvumą užtikrina GARANT Eco.

**Paskirtis:**

Naudojimui tekinimo ir frezavimo staklėse.

Tekinimo peilių su keturbriauniais ISO kotais tvirtinimui.

**Pastaba:**

PSC tvirtinimo kaiščiai pagal paklausimą. Su perforuota atramine plokšte. Todėl tinka tekinimo laikikliams su kotu 20 ir 25 mm.

**Techninis aprašymas**

Viršūnės centro perstūmimas f	12,7 mm
Išorinis Ø D	94 mm
P	40 mm
laikiklio kvadratui	25 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	110 mm
Laikiklis	PSC 63
Laikiklio norma	ISO 26623-2

Vidinis aušinimas

taip

Produkto rūšis

Sriegiklio laikiklis