

**HAINBUCH****Užspaudimo įvorė lygi, SK 100, Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm): 18mm**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	329950 18
GTIN	2050001924254
Produktų klasė	33H

## Aprašymas

**Modelis:**

Apvalaus profilio užspaudimo įvorės, **žingsnis kas 0,5 arba 1 mm. Užsakant prašome nurodyti norimą užspaudimo Ø.**

Lygaus, apvalaus profilio, skirtos tiksliam apdirbimui.

**Paskirtis:**

Platus panaudojimas, pvz., apdirbimo centruose, vertikaliuose gręžimo staklėse, matavimo mašinose.

**Pastaba:**

**Specialaus užspaudimo profilio įvorės – pagal individualius užsakymus.**

Kitus dydžius ir formas (pvz., 4-briaunius), **reikia užsakyti atskirai!**

## Techninis aprašymas

Užspaudimo Ø	18 mm
Profilis	apvali
Užveržimo plokštuma	lygus
Kietis	60 HR

Ilgis l	59 mm
Modelis	be stiebo
Laikiklis	SK 100
Produkto rūšis	Užspaudimo įvorė