



**Užspaudimo įvorė lygi, SK 100, Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm): 31mm**



## Užsakymo data

Užsakymo numeris	329950 31
GTIN	2050001924384
Produktų klasė	33H

## Aprašymas

### Modelis:

Apvalaus profilio užspaudimo įvorės, **žingsnis kas 0,5 arba 1 mm. Užsakant prašome nurodyti norimą užspaudimo Ø.**

Lygaus, apvalaus profilio, skirtos tiksliai apdirbimui.

### Paskirtis:

Platus panaudojimas, pvz., apdirbimo centruose, vertikaliuose gręžimo staklėse, matavimo mašinose.

### Pastaba:

**Specialaus užspaudimo profilio įvorės – pagal individualius užsakymus.**

Kitus dydžius ir formas (pvz., 4-briaunius), **reikia užsakyti atskirai!**

## Techninis aprašymas

Užspaudimo Ø	31 mm
Kietis	60 HR
Profilis	apvali
Užveržimo plokštuma	lygus

Ilgis I	59 mm
Modelis	be stiebo
Laikiklis	SK 100
Produkto rūšis	Užspaudimo įvorė