



Užspaudimo įvorė lygi, SK 100, Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm): 36mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	329950 36
GTIN	2050001924438
Produktų klasė	33H

Aprašymas

Modelis:

Apvalaus profilio užspaudimo įvorės, **žingsnis kas 0,5 arba 1 mm. Užsakant prašome nurodyti norimą užspaudimo Ø.**

Lygaus, apvalaus profilio, skirtos tiksliam apdirbimui.

Paskirtis:

Platus panaudojimas, pvz., apdirbimo centruose, vertikaliuose gręžimo staklėse, matavimo mašinose.

Pastaba:

Specialaus užspaudimo profilio įvorės – pagal individualius užsakymus.

Kitus dydžius ir formas (pvz., 4-briaunius), **reikia užsakyti atskirai!**

Techninis aprašymas

Užspaudimo Ø	36 mm
Kietis	60 HR
Profilis	apvali
Užveržimo plokštuma	lygus

Ilgis I	59 mm
Modelis	be stiebo
Laikiklis	SK 100
Produkto rūšis	Užspaudimo įvorė