



**Užspaudimo įvorė lygi, SK 100, Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm): 45mm**



## Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 329950 45     |
| GTIN             | 2050001924520 |
| Produktų klasė   | 33H           |

## Aprašymas

### Modelis:

Apvalaus profilio užspaudimo įvorės, **žingsnis kas 0,5 arba 1 mm. Užsakant prašome nurodyti norimą užspaudimo Ø.**

Lygaus, apvalaus profilio, skirtos tiksliam apdirbimui.

### Paskirtis:

Platus panaudojimas, pvz., apdirbimo centruose, vertikaliose gręžimo staklėse, matavimo mašinose.

### Pastaba:

**Specialaus užspaudimo profilio įvorės – pagal individualius užsakymus.**

Kitus dydžius ir formas (pvz., 4-briaunius), **reikia užsakyti atskirai!**

## Techninis aprašymas

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Užspaudimo Ø        | 45 mm  |
| Užveržimo plokštuma | lygus  |
| Profilis            | apvali |
| Kietis              | 60 HR  |

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Ilgis I        | 59 mm            |
| Modelis        | be stiebo        |
| Laikiklis      | SK 100           |
| Produkto rūšis | Užspaudimo įvorė |