

HAINBUCH**Užspaudimo įvorė su skersiniais ir išilginiais grioveliais, SK 100, Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm): 30mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	329954 30
GTIN	2050001925237
Produktų klasė	33H

Aprašymas

Modelis:

Su skersiniais ir išilginiais grioveliais ruošinių užspaudimui.

Apvalaus profilio užspaudimo įvorės, **žingsnis kas 0,5 arba 1 mm. Užsakant prašome nurodyti norimą užspaudimo Ø.**

Paskirtis:

Platus panaudojimas, pvz., apdirbimo centruose, vertikaliose gręžimo staklėse, matavimo mašinose.

Pastaba:

Kitus dydžius ir formas (pvz., 4-briaunius), **reikia užsakyti atskirai!**

Specialaus užspaudimo profilio įvorės – pagal individualius užsakymus.

Techninis aprašymas

Užspaudimo Ø	30 mm
Profilis	apvali
Užveržimo plokštuma	su skersiniais ir išilginiais grioveliais

Kietis	60 HR
Ilgis l	59 mm
Laikiklis	SK 100
Produkto rūšis	Užspaudimo įvorė