

**HAINBUCH**
**Užspaudimo įvorė su skersiniais ir išilginiais grioveliais, SK 100, Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm): 77mm**


## Užsakymo data

Užsakymo numeris	329954 77
GTIN	2050001925701
Produktų klasė	33H

## Aprašymas

### Modelis:

Su skersiniais ir išilginiais grioveliais ruošinių užspaudimui.

Apvalaus profilio užspaudimo įvorės, **žingsnis kas 0,5 arba 1 mm. Užsakant prašome nurodyti norimą užspaudimo Ø.**

### Paskirtis:

Platus panaudojimas, pvz., apdirbimo centruose, vertikaliose gręžimo staklėse, matavimo mašinose.

### Pastaba:

Kitus dydžius ir formas (pvz., 4-briaunius), **reikia užsakyti atskirai!**

**Specialaus užspaudimo profilio įvorės – pagal individualius užsakymus.**

## Techninis aprašymas

Užspaudimo Ø	77 mm
Užveržimo plokštuma	su skersiniais ir išilginiais grioveliais
Profilis	apvali

Kietis	60 HR
Ilgis l	59 mm
Laikiklis	SK 100
Produkto rūšis	Užspaudimo įvorė