

HAINBUCH

Užspaudimo įvorė su skersiniais ir išilginiais grioveliais, SK 100, Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm): 89mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 329954 89 |
| GTIN | 2050001925824 |
| Produktų klasė | 33H |

Aprašymas

Modelis:

Su skersiniais ir išilginiais grioveliais ruošinių užspaudimui.

Apvalaus profilio užspaudimo įvorės, **žingsnis kas 0,5 arba 1 mm. Užsakant prašome nurodyti norimą užspaudimo Ø.**

Paskirtis:

Platus panaudojimas, pvz., apdirbimo centruose, vertikaliose gręžimo staklėse, matavimo mašinose.

Pastaba:

Kitus dydžius ir formas (pvz., 4-briaunius), **reikia užsakyti atskirai!**

Specialaus užspaudimo profilio įvorės – pagal individualius užsakymus.

Techninis aprašymas

| | |
|--------------|--------|
| Užspaudimo Ø | 89 mm |
| Kietis | 60 HR |
| Profilis | apvali |

| | |
|---------------------|---|
| Užveržimo plokštuma | su skersiniais ir išilginiais grioveliais |
| Ilgis l | 59 mm |
| Laikiklis | SK 100 |
| Produkto rūšis | Užspaudimo įvorė |