

HAINBUCH**Užspaudimo įvorė su skersiniais ir išilginiais grioveliais, SK 100, Užspaudimo Ø (didėja kas 1 mm): 90mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris

329954 90

GTIN

2050001925831

Produktų klasė

33H

Aprašymas

Modelis:

Su skersiniais ir išilginiais grioveliais ruošinių užspaudimui.

Apvalaus profilio užspaudimo įvorės, **žingsnis kas 0,5 arba 1 mm. Užsakant prašome nurodyti norimą užspaudimo Ø.**

Paskirtis:

Platus panaudojimas, pvz., apdirbimo centruose, vertikaliose gręžimo staklėse, matavimo mašinose.

Pastaba:

Kitus dydžius ir formas (pvz., 4-briaunius), **reikia užsakyti atskirai!****Specialaus užspaudimo profilio įvorės – pagal individualius užsakymus.**

Techninis aprašymas

Užspaudimo Ø

90 mm

Kietis

60 HR

Profilis

apvali

Užveržimo plokštuma	su skersiniais ir išilginiais grioveliais
Ilgis l	59 mm
Laikiklis	SK 100
Produkto rūšis	Užspaudimo įvorė